L87619010

Angle intérieur, FB 80130, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	vissé
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Compatibilité	
Compatibilité produits	FB
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	82 mm
Largeur de goulotte	130 mm
Mesure a	240 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification