



LF1501509016

PI-38
 14

Goulotte LF 15x15 blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 15 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 15 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 150 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C

