



LF2003509016



Goulotte LF 20x35mm sans agrafe blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 33 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 440 mm²

Equipement

Nombre de compartiments 1

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Résistance au choc | IK07 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...60 °C |
|------------------------|------------|

Température

| | |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...65 °C |
|----------------------|------------|
