



LF3003059016



## Angle plat pour goulotte LF 30x30mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Largeur de goulotte 30 mm

Mesure a 60 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C