



LF4004009001



Goulotte 40040, blanc

Caractéristiques techniques

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile 900 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Température

Température ambiante -5...65 °C