



LF4004049016



Angle intérieur pour goulotte LF 40x40mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Mesure a 85 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C