





LF4006009016



## Goulotte 40060 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	1500 - 1500 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non