LF4006089016

Dérivation en T pour goulotte LF/LFH 40x57mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	170 mm
Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-

Matières

Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…90 °C

Température

Température ambiante	-5…65 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification