



LF6019007035



## Goulotte 60x190,gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	190 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	110 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

#### Câble

Section intérieure / utile 9060 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

**Température**

---

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------