



LF6019009016



Goulotte 60x190 blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	190 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	110 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	38

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile 9060 mm²

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C