




LFE4006009016



## Goulotte LFE 40x60mm PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur            | 40 mm                       |
| Largeur            | 57 mm                       |
| Longueur           | 2000 mm                     |
| Section intérieure | 1500 - 1500 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |   |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 7 |
|---|---|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 9016                    |
| Couleur               | Blanc signalisation     |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK10 |
| Indice de protection IP | IP30 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 60 °C |
|------------------------|-------------|

#### Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |