



LFF2003567035



Embout cache de découpe pour goulotte LF 20x33mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation par serrage et Vissable

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Largeur de goulotte 33 mm

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C