



LFF4006059011

## Angle plat cache de découpe pour goulotte LF 40x57mm noir graphit

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Mesure a 95 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur noir graphite

Couleur RAL RAL 9011 - Noir graphite

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...60 °C