



LFF400649010



Angle intérieur variable LF/LFF40060, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Mesure a 115 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 97 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C