

LFF400659010



Angle plat LF/LFF40060, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Dimensions	
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	95 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Matières	
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Sécurité	
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5…90 °C
Température	
Température ambiante	-5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification