

Non

Non



## Caractéristiques techniques

Goulotte LFH 20x20mm sans halogène blanc

## \_

Hauteur	18 mm
Largeur	19 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	228 - 228 mm²
Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
Matière	
Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1

## LFH2002009016

	19	
18_		

Éclisses incluses

Avec film de protection