



LFH4006009010



Goulotte LFH 40X60 RAL 9010 sans halogène

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	18 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7
---	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	1500 mm²
----------------------------	----------

Equipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...90 °C
Température	
Température ambiante	-30...90 °C