



LFS2002009010



Goulotte LFS en acier 20x20mm en blanc palmoa

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	19 mm
Espacement horizontal des perforations	200 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	228 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------