



LFS200200VERZ



Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 18 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 19 mm

Espacement horizontal des perforations 200 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 228 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C