



LFS3004509016



Goulotte LFS en acier 30x45mm en blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	30 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	45 mm
Espacement horizontal des perforations	200 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	970 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Nombre de compartiments	1
-------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

