



LFS300450VERZ



## Goulotte LFS en acier 30x45mm galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 45 mm

Espacement horizontal des perforations 200 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 4

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 970 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C