



LFS3004589016



## Dérivation en T cache de découpe pour goutte LFS 30x45mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation vissé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goutte 30 mm

Largeur de goutte 45 mm

Mesure a 340 mm

Mesure b 302 mm

Mesure c 150 mm

Mesure d 170 mm

Hauteur 30 mm

Largeur 45 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C