



LFS6010009016



Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Espacement horizontal des perforations 250 mm

Espacement vertical des perforations 70 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 21

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 21

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface laqué

Transparent Non

Câble

Section intérieure / utile 5025 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

