



LFS601003VERZ



Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LFS
------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	50 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Mesure a	50 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------