



LFS601005VERZ



Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LFS

Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 50 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Matière acier

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C