



LFS6015009016



## Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	110 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	29
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	29

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Transparent	Non

#### Câble

Section intérieure / utile 7000 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	1 / 3
Nombre d'agrafes par mètre	2

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

