



LFS601500VERZ



## Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7000 - 7000 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	29
---	----

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 3
Nombre de cloisons clipsables	2
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non