



LFS6015039016



## Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x150mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

#### Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

#### Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFS 60x150