



LFS6020009016



## Goulotte LFS en acier 60x200mm en blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	9770 - 9770 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	41
---	----

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non