



LFS602000VERZ



Goulotte LFS en acier 60x200mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	41
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	41

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	9770 mm ²
----------------------------	----------------------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

