



LNH0050M

Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC500V 50A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gG
--------	----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Caractéristique du fusible	gG
----------------------------	----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC/DC
--------------------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---------------------------------------------------------	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,10 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	58,50 mm
---------	----------

Largeur	21 mm
---------	-------

Profondeur	79 mm
------------	-------