



LNH0050M

Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC500V 50A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Tension assignée d'emploi Ue	500 V
------------------------------	-------

Tension

Tension de fonctionnement CC	250 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Courant de coupure crête	120 kA
--------------------------	--------

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

Protection

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	79 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	58.5 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	21 mm
--------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4.1 W
-----------------------------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
----------	--------

Isolé	Non
-------	-----