



LNH0160M

Fusible NH00 gG 500V 160A indicateur central, pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Tension assignée d'emploi U_e	500 V
---------------------------------	-------

Tension

Tension de fonctionnement CC	250 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Courant de coupure crête	120 kA
--------------------------	--------

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Protection

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	51 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	79 mm
--------------------------	-------

Longueur	51 mm
----------	-------

Largeur produit installé	21 mm
--------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	12 W
-----------------------------------	------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
----------	--------

Isolé	Non
-------	-----