



Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
Produit compatible avec	LF 40x60, LF 40x90, LF 40x110, LFE 40x60

M2024