



M54069010



Té et Croix, LF 40060/61, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 57 mm

Mesure a 170 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C