



M55157035



## Angle plat, FB 60130, gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	130 mm
Mesure a	160 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

#### Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------