



M55219010



## Angle intérieur, LF/FB 60150, blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 130 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Couleur blanc paloma

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

## Température

---

Température ambiante

-5...65 °C