



M55259010



Angle plat, LF/FB 60150, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 180 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C