



M55317035



Angle intérieur, LF/FB 60190, gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Mesure a 130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C