



M61867035



Té et Croix, LF 30045, gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	45 mm
Mesure a	130 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------