




MZ204



Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel 27 VA

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 60 °C

Tension

Tension circuit de commande en CA 24 - 48 V

Tension circuit de commande en CC 12 - 48 V

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension assignée d'isolement 4000 V

Dimensions

Hauteur 83 mm

Largeur 18 mm

Profondeur 68 mm