




MZ205



Bobine manque tension 48V DC

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 V
Type de tension d'alimentation	DC

Tension

Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension circuit de commande en CC	48 V
Tension circuit de commande en CA	0 V
Tension assignée d'emploi en continue	48 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	50 mA
---------------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Largeur produit installé	17.5 mm

Puissance

Consommation à l'appel	2.4 VA
Puissance dissipée totale sous IN	2 W

Déclenchement

Tension de fonctionne./déclench. sous Ue	35 / 70 %
--	-----------

Installation, montage

Couple de serrage	1,2Nm
-------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...60 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution	95%
Température de stockage/transport	-40...80 °C