



MZ915

Auxiliaire de télécommande et de réarmement automatique

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	3
-------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	6 kV
Tension circuit de commande en CA	207 / 230 / 253 V
Tension assignée d'emploi en continue	230 V

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Intensité de repos	0 mA

Dimensions

Profondeur produit installé	71 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	54 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.11 W
-----------------------------------	--------

Équipement

Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts inverseurs	0

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Rigidité diélectrique distance bobine contact	6kV
---	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
------------------------	------------