



R2555VERZ



## Angle plat LFS40060 zingué

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Compatibilité

Compatibilité produits	LFS
------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Mesure a	50 mm
----------	-------

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Matière	acier
---------	-------

Type de traitement de surface	zingué
-------------------------------	--------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------