



R2731VERZ



## Angle intérieur LFS60200 tôle zingué

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

#### Compatibilité

Compatibilité produits	LFS
------------------------	-----

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	50 mm
Largeur de goulotte	200 mm
Mesure a	50 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------