R3025VERZ

Angle plat, FWK 3E/50060, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé

Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	250 mm
Largeur intérieur	59 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Mesure a	250 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-

Matières

Couleur	zingué
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

Caractéristiques mécaniques

Angle fixe	90 °

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile	2950 mm²

Configuration

Plage angulaire	90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification