



R30329016



## Angle extérieur, FWK 3E/50110, blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation vissé

#### Dimensions

Hauteur intérieure 50 mm

Hauteur de goulotte 88 mm

Longueur 150 mm

Largeur intérieure 109 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 150 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface laqué

#### Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 113 °

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 5450 mm<sup>2</sup>

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

Classe de résistance au feu E 30