




R30369016



## Té, FWK 3E/50110, blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	300 mm
Largeur intérieur	109 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Mesure a	300 mm
Mesure b	500 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	laqué

#### Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Section intérieure / utile	5450 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30