



R30619016



## Angle intérieur, FWK 3E/99260, blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation viscé

#### Dimensions

Hauteur intérieure 102 mm

Hauteur de goulotte 142 mm

Longueur 293 mm

Largeur intérieure 259 mm

Largeur de goulotte 300 mm

Mesure a 293 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

#### Matières

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface laqué

#### Caractéristiques mécaniques

Angle fixe 90 °

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 26418 mm<sup>2</sup>

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-12

Classe de résistance au feu E 30