R30669016

Té, FWK 3E/99260, blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé

Dimensions

Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	450 mm
Largeur intérieur	259 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Mesure a	450 mm
Mesure b	500 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-

Matières

Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	laqué

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile	26418 mm²

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification